

### OXYJUNIOR

Détendeur à membrane, léger, idéal pour les bouteilles portables type OXYFLAM, ROLLERFLAM.

DÉTENDEUR CONFORME  
À LA NORME EN ISO 2503

Conformes aux normes EN ISO 2503, EN 560, ISO 5171 et UNI pour utilisation professionnelle dans les opérations de coupage, soudage et chauffage oxygaz.

#### Caractéristiques :

- Corps en laiton moulé et filtre à l'entrée pour bloquer les micro-impuretés du gaz.
- Stabilité de distribution élevée.
- Système de réglage à membrane.
- Mano-débitmètre.
- Volant de réglage imperdable.
- Manomètres compacts pour réduire l'encombrement.
- Raccord de sortie pour tuyau Ø 6,3 mm.
- Raccord de sortie avec raccord cannelé pour tuyau Ø 6,3 mm et écrou G1/4" pour Mélange Argon/CO<sub>2</sub>.
- Calotte de protection manomètres (en standard).
- Test unitaire à 100%.

Oxygène



Acétylène



Gaz	Type	P bar		Débit Nm <sup>3</sup> /h	Raccord entrée	Raccord sortie	Référence
		Alim.	Détente				
Oxygène	Avec bonnettes	200	10	15	NF-F	M 16 x 150 D + douille Ø 6 mm	W000371381
Acétylène	Avec bonnettes	25	<1,5	1,0	NF-H	M 16 x 150 G + douille Ø 6 mm	W000371377
Débitlitre 20 L		200	-	16 l/min	C	6,3 mm	W000371375



Fiche technique



Argon/CO<sub>2</sub> avec  
mano-débitmètre