

DIGI@WAVE™ 400

**INSTRUCTION DE SECURITE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN
SAFETY INSTRUCTION FOR USE AND MAINTENANCE**



CE

EDITION : F/GB
REVISION : B
DATE : 07-2005

Notice d'emploi
Safety instruction

REF **W000236458**
DS 371-302

Une usure importante du guide fil favorise les fuites de gaz vers l'arrière de la torche.

Pronounced wear of this wire guide leads to leakage of gas towards the rear of the torch.

Les tubes contacts sont prévus pour un usage prolongé. Ils sont toutefois usés par le passage du fil, l'alésage devient donc supérieur à la tolérance admise pour un bon contact entre le tube et le fil.

Contact tubes are designed for prolonged use. They are nevertheless worn by the passage of the wire and the hole thus becomes larger than the permissible tolerance for good contact between the tube and the wire

On constate la nécessité d'en effectuer le changement lorsque les conditions de transfert de métal deviennent instables; le réglage des paramètres étant par ailleurs normal.

The need for replacement becomes apparent when metal transfer becomes unstable, all other adjustment parameters being otherwise normal.

3. PIECES DE RECHANGE

3. SPARE PARTS

Rep. / REF. Item / REF.	Désignation	
	DIGI@WAVE TM400	DIGI@WAVE TM400
A	W000241692	Sous ensemble face avant DTW expert ALW Arrière du poste
		<i>Front panel unit – dtw expert alw</i> Generator back
10-11	W000147173	Embase f isol. rac. rap. 400a
12-15	W000241702	Ensemble support prise + cache
13	W000148730	Coupleur bleu trav. cloison std
13	W000157026	Coupleur rouge trav. cloison std
14	W000147188	Inverseur 10a 1p + moment bi a basc
		Eléments externes
20/21	W000241696	Serre cable Ø13 a Ø18 pg16 + Contre écrou pg16
		<i>Cable clamp Ø13 to Ø18 pg16 + Lock-nut pg16</i>
22	W000241698	Commutateur 32a axe 90 tri
23	W000241699	Manette rouge + plastron noir
24	W000154986	Anneau de levage tige m12 I25
25	W000241704	Ens. coiffe + poignée
		Eléments internes
31	W000241695	Onduleur DGW 400
32	W000241694	Bretelle 60c he10 0.09mm ² I250
33	W000148018	Radiateur eau tube Ø6 std
34	W000147530	Carte filtre secondaire
35	W000241700	Carte embase femelle faisceaux
36	W000241701	Carte embase auto niv1
37	W000241703	Transfo m22 290va
38	W000148702	Réservoir transp. 5l + bouchon
39	W000241705	Carte commande onduleur
40	W000148195	Moteur ventilateur axial Ø200
41	W000241706	Groupe électropompe 400v AC
		Internal parts
		<i>Inverter – DGW 400</i>
		<i>Jumper 60c he10 0.09mm² I250</i>
		<i>Tube water radiator - Ø6 std</i>
		<i>Secondary filter card</i>
		<i>Female harness base card</i>
		<i>Level 1 auto base card</i>
		<i>Transformer - m22 290va</i>
		<i>5l transp. tank + plug</i>
		<i>Inverter control card</i>
		<i>Axial fan motor Ø 200</i>
		<i>Electric pump 400v AC</i>



